


# Uchwyt LOBO

Uchwyt składa się z dwóch elementów:



**Element mocowany do ściany**  
Wymiary: 125,9 x 120 x 10,5 mm



**Element mocowany do urządzenia**  
Wymiary: 123,4 x 120 x 10,5 mm

## Do montażu ściennego potrzebne będą:



4 śruby **M4x5** do elementu 2



4 śruby **M3** do łączenia elementów



Śruby i kołki do montażu elementu 1 (otwór **Ø8**) (brak w zestawie)




Długi śrubokręt Philips z magnetyczną końcówką

### Krok 1: Przykręć **element 1** do ściany (4 otwory **Ø8**)



Śruby i kołki do ściany nie są dołączone do zestawu. Użyj wkrętów i kołków odpowiednich do danego rodzaju ścian. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady profesjonalisty.



### Krok 2: Przykręć **element 2** do LOBO za pomocą 4 śrub **M4x5**



### Krok 3: Przyłóż **LOBO** z zamontowanym **elementem 2** do **elementu 1** i połącz oba elementy śrubami **M3**



# Uchwyt do urządzenia LOBO

## Rysunek z wymiarami uchwytu stalowego VESA do LOBO:

